

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>

Página inicial > Equipos de elevación y sistemas de grúa > Elevadores por vacío VacuMaster > Piezas de repuesto y de desgaste para elevadores por vacío VacuMaster > Piezas de repuesto y de desgaste para elevadores por vacío VacuMaster Eco > VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Tubo flexible para aire comprimido



Diámetro exterior D: 21 mm

Diámetro interior d: 12 mm


Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con tejido

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	12 mm
D	21 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	21-12
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Longitud (máx)	50 m
Peso/Metro	297 g/m
Peso/Metro	0,30 kg/m
Material manguera	PVC con tejido

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSB 12-22 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00160

Margen de fijación: 12,0 ... 22,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado




SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>



KAPP 9 Band

N° de artículo.:20.12.01.00036

Longitud L: 9 mm

Tamaño: Band



ST G1/2-AG 13 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00162

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 13 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 6 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm



ST G1/4-AG 13 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00158

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 13 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 5,5 mm

Diámetro nominal dn: 7,5 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>



ST G3/4-AG 13 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00164

Rosca G1: G3/4"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 13 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 8 mm

Diámetro nominal dn: 10,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00160

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 13 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 5,9 mm

Diámetro nominal dn: 10 mm