

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00050>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 12-9 PE BL

Tubo flexible para aire comprimido



Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm


Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	9 mm
D	12 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	12-9
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Longitud (máx)	100 m
Peso/Metro	457 g/m
Peso/Metro	0,46 kg/m
Material manguera	PE
Familia de productos	VSL

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00050>

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSB 10-16 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00001

Margen de fijación: 10,0 ... 16,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



ST G1/2-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00161

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 9 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 6,1 mm

Diámetro nominal dn: 7,5 mm



ST G1/4-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00157

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 9 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 5 mm

Diámetro nominal dn: 7,5 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00050>



ST G1/8-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00155

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 9 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00159

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 9 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 6 mm

Diámetro nominal dn: 7,4 mm



STV-GE G1/2-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00210

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 24 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00050>



STV-GE G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00208

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 29 mm



STV-GE G3/8-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00209

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 23,6 mm



STV-T G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.09.02.00045

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 69 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00050>



STV-W G1/2-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00164

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 34,3 mm



STV-W G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00162

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 34,5 mm



STV-W G3/8-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00163

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 34,1 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00050>



SVB-T 12

N° de artículo.:10.09.02.00023

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 69 mm