

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00063>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 4-2.7 PA MI-TR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2,7 mm

Longitud (máx): 50 m


Material manguera: PA

Radio de curvatura min.: 30 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 20,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	2,70 mm
D	4 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	4-2.7
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 20,00 bar
Temperatura de trabajo	-40 ... 90 °C
Radio de curvatura min.	30 mm
Longitud (máx)	50 m
Peso/Metro	7,30 g/m
Peso/Metro	0,01 kg/m
Material manguera	PA

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00063>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



STV-GE G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00203

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 8,6 mm

Longitud L: 11,8 mm



STV-GE G1/8-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00202

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 7,9 mm

Longitud L: 13,7 mm



STV-GE M5-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00200

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 7,9 mm

Longitud L: 15 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00063>



STVI-GE G1/4-IG 4

N° de artículo.:10.08.02.00152

Rosca G1: G1/4"-HE

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 8,5 mm

Longitud L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

N° de artículo.:10.08.02.00149

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 8,5 mm

Longitud L: 23,5 mm



STV-T G1/8-AG 4

N° de artículo.:10.09.02.00039

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 32,5 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00063>



STV-T M5-AG 4

N° de artículo.:10.09.02.00038

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 34 mm



STV-W G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00157

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00156

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 16,4 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00063>



STV-W M5-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00155

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 16,4 mm



STV-WF G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00167

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 19,5 mm



STV-WF G1/8-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00166

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 17,4 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00063>



STV-WF M5-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00165

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 16,5 mm



SVB-T 4

N° de artículo.:10.09.02.00020

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 34 mm