

Placa de fijación

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00403>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Accesorios garras de agujas SNG-V > BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Placa de fijación



Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm


Anchura B: 15 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	15 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-HE
H	11,50 mm
H2	5 mm
L	38 mm
L2	20 mm
LG1	11,50 mm
X1	29 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	14,20 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de