

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00393>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Garras de agujas eléctricas SNGi-AE > SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo



Número de agujas: 10


Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 20 mm

Margen presión (presión servicio): bar

Comunicaci: IO-Link (Class B)

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	35 mm
G1	M5-HE
G2	M12x1-MA
G4	M5-HE
H	178 mm
H2	78,20 mm
H3	121 mm
L	120 mm
L1	107,50 mm
L2	22 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
Z(NA)	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de las agujas	1,20 mm
Temperatura de trabajo	5 ... 50 °C
Peso	600 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00393>

Tipo prot. IP	IP 53
Voltaje DC	24V - DC
Consumo de corriente	900 mA
Func. adicional	Recorrido variable
Familia de productos	SNGi-AE

Accesorios



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00158

Margen presión (presión servicio): bar

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 1.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00211

Margen presión (presión servicio): bar

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 2.000 mm

Material manguera: PUR cable

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00393>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

N° de artículo.:21.04.05.00080

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

N° de artículo.:10.02.02.04336

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 1.000 mm

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Material manguera: PUR cable



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00403

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00393>



HTS-A2 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00622

Margen presión (presión servicio): bar


Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00619

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm


Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

Piezas de repuesto



ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20

N° de artículo.:10.01.29.00409

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Número de agujas: 10

Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 20 mm

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00393>



ERS SNG-AP/AE 20

N° de artículo.:10.01.29.00421

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

Carrera de la aguja Z(NA): 20 mm