

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00007>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 26 mm

Diámetro interior d: 19 mm

Longitud (máx): 50 m


Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 85 mm

Margen presión (presión servicio): -0,90 ... 5,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C

Datos de diseño



Atributo

Valor

d

19 mm

D

26 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	26-19
Margen presión (presión servicio)	-0,90 ... 5,00 bar
Temperatura de trabajo	-15 ... 65 °C
Radio de curvatura min.	85 mm
Longitud (máx)	50 m
Peso/Metro	330 g/m
Peso/Metro	0,33 kg/m
Material manguera	PVC con espiral de alambre

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00007


<https://www.schmalz.com/10.07.09.00007>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



KAPP 9 Band

N° de artículo.:20.12.01.00036

Longitud L: 9 mm

Tamaño: Band



ST G1/2-AG 19 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00163

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 19 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 10 mm

Diámetro nominal dn: 14,3 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00007>



ST G3/4-AG 19 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00165

Rosca G1: G3/4"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 19 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 7,8 mm

Diámetro nominal dn: 16 mm