

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04576

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04576>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares




Tamaño: 50

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	33 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,40 mm
H	22 mm
Z (Carrera)	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	11 g