

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00918

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00918>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garra de flujo
SCGS > SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Ventosa (redonda)



Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	41 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	41,50 mm
dn	18,90 mm
Ds	40,50 mm
G1	M20x1-HE
H	27,80 mm
LG1	5 mm
Z (Carrera)	3,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	40
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	21,20 g
Familia de productos	SAUG-SCGS

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00918

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00918>

Piezas de repuesto



FLSA 40 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.06.03886

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A