

Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 63x10.5-AD1

N° de artículo.:10.01.30.00016

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00016>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Accesorios STGG > FLAN-PL 63x10.5-AD1

Placa de bridas (redonda)




Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 10,5 mm

Tamaño: AD1

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	25 mm
d1	6,60 mm
D2	41,10 mm
D	63 mm
Dmk	46 mm
D mk1	50 mm
G2	M4-HE
L	10,50 mm
L1	13,50 mm
L2	3 mm
L3	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	bar
Peso	57,50 g