

Unidad elevadora de ventosa

HS 28-32 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00001>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Ventosas elevadoras > Ventosas elevadoras HS > HS 28-32 G1/8-IG

Ventosa elevadora HS para la separación rápida de papel y lámina




Recorrido Z: 28 mm

Conexión: G1/8"-HE

Conexión de ventosa: G1/8"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	50 mm
D1	14 mm
G1	G1/8"-HE
G2	G1/8"-HE
G3	M8-HE
G4	M8-HE
H	97 mm
H1	67 mm
H2	10 mm
H3	10 mm
L	50 mm
LG1	8 mm
LG2	10 mm
LG3	12 mm
LG4	12 mm
Z (Carrera)	28 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza de retención	9 N
Consumo de aire	66,70 l/min

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Unidad elevadora de ventosa

HS 28-32 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00001>

Consumo de aire	4,00 m³/h
Duraci	0,80 s
Peso	0,36 kg
Familia de productos	HS