Módulo eyector

SEP HF 2 03 7

N° de artículo.:10.02.01.01341

https://www.schmalz.com/10.02.01.01341

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Módulos eyector > Módulos eyector ecoPump SEP > SEP HF 2 03 7

Multietapa vacu-set

- Tipo: High Flow
- Número de pasos: 2
- Tam. de toberas: 0,3 mm
- Diámetro de taladrado: 7 mm
- Grado de evacuación: 55 %
- Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar
- Presión óptima: 4 bar
- Capacidad de aspiración (max): 15,3 l/min
- Consumo de aire con asp.: 5 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	4,40 mm
D2	6,80 mm
L1	3,50 mm
L2	20,10 mm
L3	33 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,80 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	4 mm
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	4 bar
Presión óptima	58 psi

Módulo eyector

SEP HF 2 03 7

N° de artículo.:10.02.01.01341

https://www.schmalz.com/10.02.01.01341

Nivel de sonido libre	63 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	54 dB(A)
Capacidad de aspiración (max)	0,94 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	15,30 l/min
Capacidad de aspiración (max)	0,54 cfm
Consumo de aire con asp.	0,30 m³/h
Consumo de aire con asp.	5 l/min
Consumo de aire con asp.	0,18 cfm
Grado de evacuación	55 %
Número de pasos	2
Tam. de toberas	0,30 mm
Diámetro de taladrado	7 mm
Tipo	High Flow
Familia de productos	SEP

Accesorios

SHC 2 7

N° de artículo.:10.02.01.01510

Número de pasos: 2
Diámetro de taladrado: 7 mm
Diámetro exterior D: 6 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: M8x0.5-MA

Módulo eyector

SEP HF 2 03 7

N° de artículo.:10.02.01.01341

https://www.schmalz.com/10.02.01.01341

SFE 7 AL

N° de artículo.:10.02.01.01464

Diámetro de taladrado: 7 mm
Anchura B: 19 mm
Altura H: 22 mm
Longitud L: 37 mm
Rosca G1: G1/8"-HE
Rosca G2: G1/8"-HE
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: G1/8"-HE
Conexión: G1/8"-HE

SFE 7 POM

N° de artículo.:10.02.01.01808

Diámetro de taladrado: 7 mm
Anchura B: 19 mm
Altura H: 25 mm
Longitud L: 36,5 mm
Rosca G1: M8x0.5-HE
Rosca G2: G1/8"-HE
Conexión de aire comprimido: M8x0.5-HE
Conexión de ventosa: G1/8"-HE

BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

N° de artículo.:10.08.03.00313

Anchura B: 30 mm
Altura H: 40 mm
Longitud L: 25,5 mm
Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz
Tamaño: 7

Piezas de repuesto

Módulo eyector

SEP HF 2 03 7

N° de artículo.:10.02.01.01341

https://www.schmalz.com/10.02.01.01341

ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

N° de artículo.:10.02.01.01448

Usa construcci: Módulo eyector
Tamaño: 07
incluye: 6x solapa