

Bomba de vacío

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00329

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00329>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X > EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua



Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%

voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%

voltaje de 60Hz opt: D230V/Y400V±10% (sansIE3)

Capacidad de aspiración (50 Hz): 67 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 78,5 m³/h

Nivel de sonido en 50 Hz: 72 dB(A)

Vacío (50 Hz): -900 mbar

Vacío (60 Hz): -900 mbar

Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

con: Válvula limitadora de vacío


Pot. nominal 50 Hz: 2,2 kW

Pot. nominal 60 Hz: 2,6 kW

Permisión: IE3

Peso: 79 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	353 mm
B2	46 mm
d	12 mm
G3	G1"-HE
G5	M8-HE
H	328 mm
L	747 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
----------	-------

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00329

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00329>

Capacidad de aspiración (50 Hz)	67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	78,50 m³/h
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	
Pot. nominal 50 Hz	2,20 kW
Pot. nominal 60 Hz	2,60 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	72 dB(A)
Peso	79 kg
Tipo prot. IP	IP 55
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-TR-X

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VOL 50

N° de artículo.:10.03.03.00118

Acumulador volumen: 50 l

Altura H: 235 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00329

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00329>



VST EVE-TR-X-80

N° de artículo.:10.03.01.00227

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80

incluye: Cepillo deslizando / filtro



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

N° de artículo.:10.03.01.00231

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80/100/140



FILT-EINS EVE-TR-X-80

N° de artículo.:10.03.01.00232

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80

Bomba de vacío

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00329

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00329>



VST EVE-TR-X-80

N° de artículo.:10.03.01.00227

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80

incluye: Cepillo deslizante / filtro