

Central de vacío

VZ-TR 25 AC3 50 MS

N° de artículo.:10.03.04.00142

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00142>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Centrales de vacío > Centrales de vacío
VZ > VZ-TR 25 AC3 50 MS

Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador




Capacidad de aspiración: 25 m³/h

Tensión: 230/400V ±10%

Acumulador volumen: 50 l

con: Interruptor de protección del motor

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	510 mm
B1	630 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-HE
H	580 mm
L	710 mm
L1	730 mm
X1	480 mm
Y1	470 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-850 mbar
Tensión	230/400V ±10%
Potencia del motor	0,75 kW
Acumulador volumen	50 l
Capacidad de aspiración	25 m³/h
Tipo prot. IP	
Peso	70 kg
Vacío (max.)	-25,10 inHg

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Central de vacío

VZ-TR 25 AC3 50 MS

N° de artículo.:10.03.04.00142

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00142>

Familia de productos

VZ

Piezas de repuesto



FILT-EINS EVE-TR-25-40

N° de artículo.:10.03.01.00023

Tamaño: 25-40

Usa construcci: Bomba EVE-TR



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

N° de artículo.:10.07.01.00018

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 98 mm

Longitud L: 70 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 1-1/4-IGN