

Eyector básico

SEG 25 LS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00116>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SEG > SEG 25 LS SDA

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal



Diámetro de toberas: 2,5 mm


Tipo: Para alta capacidad de aspiración

Función adicional: Silenciador axial

Capacidad de aspiración (max): 260 l/min

Consumo de aire con asp.: 275 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	32 mm
D	28 mm
D2	28 mm
G1	G3/8"-HE
G2	G1/2"-HE
G3	G1/2"-HE
H	50 mm
L	117 mm
L1	180 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	2,50 mm
Grado de evacuación	55 %
Capacidad de aspiración (max)	260 l/min
Capacidad de aspiración (max)	15,60 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	9,18 cfm
Consumo de aire con asp.	275 l/min
Consumo de aire con asp.	16,50 m³/h
Consumo de aire con asp.	9,71 cfm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 25 LS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00116>

Nivel de sonido libre	75 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	68 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	5 bar
Presión óptima	72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Temperatura de trabajo	-10 ... 80 °C
Peso	295 g
Familia de productos	SEG

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



VFT G3/8-IG 100

N° de artículo.:10.07.01.00123

Conexión: G3/8"-HE

Diseño: Inserto de filtro largo

Flujo nominal: 290 l/min

Flujo nominal: 17,4 m³/h

Finura de filtro: 100 µm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 25 LS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00116>



SD G1/2-AG 27x63 SEG

N° de artículo.:10.02.01.00907

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro exterior D: 27 mm

Longitud L: 63 mm

Usa construcci: Eyectores básicos SEG