

Eyector compacto

SCP 20 FS

N° de artículo.:10.02.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00873>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SCP-FS > SCP 20 FS

Eyector compacto con funcionalidad integrada



Diámetro de toberas: 2 mm


Capacidad de aspiración (max): 116 l/min

Consumo de aire con asp.: 190 l/min

Margen presión (presión servicio): 5,0 ... 6,0 bar

Control: Control externo

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	22 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G3/8"-HE
H	54 mm
H1	112,50 mm
H2	58,50 mm
H3	20,10 mm
L	112,50 mm
L2	37,50 mm
X1	49,50 mm
X2	69,50 mm
Y1	12 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	2 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	116 l/min
Control	Control externo

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector compacto

SCP 20 FS

N° de artículo.:10.02.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00873>

Capacidad de aspiración (max)	4,10 cfm
Familia de productos	SCP

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Piezas de repuesto



FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

N° de artículo.:10.02.02.00654

Diámetro exterior D: 13,6 mm

Longitud L: 48,5 mm

Material de filtrado: Polietileno

Usa construcci: Eyectores compactos



SD 50.5x21x53.5 SMP15/20

N° de artículo.:10.02.02.00651

Longitud L: 50,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 53,5 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SMP