

Filtro de vacío (en línea)

VFI 6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00328

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00328>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Filtros de vacío > Filtros en línea VFI > VFI 6/4 50


Filtro de vacío con cartucho recambiable



Conexión: Tubo flex. 6/4

Finura de filtro: 50 µm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6 mm
D	25 mm
L	69 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	Tubo flex. 6/4
Finura de filtro	50 µm
Flujo nominal	66 l/min
Flujo nominal	3,96 m³/h
Vacío (max.)	-990 mbar
Sobrepresión (max) pe 25°C	7 bar
Sobrepresión (max) pe 50°C	5 bar
Peso	16,50 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro de vacío (en línea)

VFI 6/4 50


N° de artículo.:10.07.01.00328

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00328>

Familia de productos

VFI

Accesorios



FILT-EINS 50 16x23 VFI

N° de artículo.:10.07.01.00248

Finura de filtro: 50 µm


Diámetro exterior D: 16,2 mm

Longitud L: 22,5 mm

Unidad de embalaje: 5 piezas

Usa construcci: Filtro de vacío (inline)

Piezas de repuesto



FILT-EINS 50 16x23 VFI

N° de artículo.:10.07.01.00248

Finura de filtro: 50 µm

Diámetro exterior D: 16,2 mm

Longitud L: 22,5 mm

Unidad de embalaje: 5 piezas


Usa construcci: Filtro de vacío (inline)

Filtro de vacío (en línea)

VFI 6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00328

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00328>



FILT-EINS 50 16x23 VFI

N° de artículo.:10.07.01.00248

Finura de filtro: 50 µm

Diámetro exterior D: 16,2 mm

Longitud L: 22,5 mm

Unidad de embalaje: 5 piezas

Usa construcci: Filtro de vacío (inline)