

Módulo eyector

SEP HV 2 04 7

N° de artículo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Módulos eyector > Módulos eyector
ecoPump SEP > SEP HV 2 04 7

Multietapa vacu-set



Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 0,4 mm

Diámetro de taladrado: 7 mm

Grado de evacuación: 79 %


Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 13,2 l/min

Consumo de aire con asp.: 6,5 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	4,40 mm
D2	6,80 mm
L1	3,50 mm
L2	20,10 mm
L3	33 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,80 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	4 mm
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	4 bar
Presión óptima	58 psi

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Módulo eyector

SEP HV 2 04 7

N° de artículo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>

Nivel de sonido libre	65 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	57 dB(A)
Capacidad de aspiración (max)	0,81 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	13,20 l/min
Capacidad de aspiración (max)	0,47 cfm
Consumo de aire con asp.	0,40 m³/h
Consumo de aire con asp.	6,50 l/min
Consumo de aire con asp.	0,23 cfm
Grado de evacuación	79 %
Número de pasos	2
Tam. de toberas	0,40 mm
Diámetro de taladrado	7 mm
Tipo	High Vacuum
Familia de productos	SEP

Accesorios



SHC 2 7

N° de artículo.:10.02.01.01510

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 7 mm

Diámetro exterior D: 6 mm

Longitud L: 6 mm

Rosca G1: M8x0.5-MA

Módulo eyector

SEP HV 2 04 7

N° de artículo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



SFE 7 AL

N° de artículo.:10.02.01.01464

Diámetro de taladrado: 7 mm

Anchura B: 19 mm

Altura H: 22 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE

Conexión de ventosa: G1/8"-HE

Conexión: G1/8"-HE



SFE 7 POM

N° de artículo.:10.02.01.01808

Diámetro de taladrado: 7 mm

Anchura B: 19 mm

Altura H: 25 mm

Longitud L: 36,5 mm

Rosca G1: M8x0.5-HE

Rosca G2: G1/8"-HE

Conexión de aire comprimido: M8x0.5-HE

Conexión de ventosa: G1/8"-HE



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

N° de artículo.:10.08.03.00313

Anchura B: 30 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 25,5 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 7

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Módulo eyector

SEP HV 2 04 7

N° de artículo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

N° de artículo.:10.02.01.01448

Usa construcci: Módulo eyector

Tamaño: 07

incluye: 6x solapa