

## Soplante

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

### Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 370 m<sup>3</sup>/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 440 m<sup>3</sup>/h

Vacío (50 Hz): 390 mbar

Vacío (60 Hz): 360 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 5,5 kW

Pot. nominal 60 Hz: 6,6 kW

voltaje de 50Hz: D400V/Y690V ±10%

voltaje de 60Hz: D460V ±10%


Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

Permisión: UL/CSA

Permisión: UL/CSA

Peso: 89 kg

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	496 mm
B1	536 mm
D2	76 mm
G1	G4"-HE
G5	M8-HE
H	596 mm
L	562 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	370 m <sup>3</sup> /h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	6.166,60 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	440 m <sup>3</sup> /h
Vacío (50 Hz)	390 mbar
Vacío (60 Hz)	360 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Soplante

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>

Pot. nominal 50 Hz	5,50 kW
Pot. nominal 60 Hz	6,60 kW
voltaje de 50Hz	D400V/Y690V ±10%
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	70 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	74 dB(A)
Peso	89 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP1
Permición	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3:EU/CN/IND
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

## Accesorios



### SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00238

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero

Rosca G1: G2-1/2"-MA

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm



### SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00317

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero

Rosca G1: G2-1/2"-MA

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Soplante

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>



### STF 75 P 8.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00263

Conexión:  $\varnothing$ 75mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 480 m<sup>3</sup>/h

Finura de filtro: 3  $\mu$ m

Equipo adicional: Abrazadera SSD



### UMR-SET SB Ø76/60

N° de artículo.:10.04.01.00138



### FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

N° de artículo.:10.07.01.00079

Finura de filtro: 3  $\mu$ m

Diámetro exterior D: 159,2 mm

Longitud L: 376 mm

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-8

Tipo: 480m<sup>3</sup>/h

## Soplante

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>



### SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador