Compact-Terminal

SCTSi-EIP 4

N° de artículo.:10.02.02.06586

https://www.schmalz.com/10.02.02.06586

Modular Manifold with of up to 16 SCPSi

Comunicaci: EtherNet/IP
Número de eyectores: 4
Eyector tipo 1: SCPSt 15 G02 NO

Datos de diseño

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 4

N° de artículo.:10.02.02.06586

https://www.schmalz.com/10.02.02.06586



Atributo	Valor
B	97,30 mm
B1	124,70 mm
B2	13,50 mm
B3	109 mm
B4	77 mm
d	6 mm
G1	G1/8"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	M12x1-MA
G4	M12x1-MA
G5	M12x1-HE
H	105 mm
H2	88,50 mm
H3	53,50 mm
H4	22,50 mm
L	126,20 mm
L1	160,20 mm
L2	27 mm
L3	18,50 mm
L4	16 mm
L5	27 mm
X1	143,20 mm
Y1	64 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Comunicaci	EtherNet/IP
Peso	1,12 kg

Accesorios

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 4

N° de artículo.:10.02.02.06586

https://www.schmalz.com/10.02.02.06586

VFI CN8/6 50

N° de artículo.:10.07.01.00245

Conexión: Tubo flex. 8/6 con tuerca
Finura de filtro: 50 µm

VFT G1/8-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00116

Conexión: G1/8"-HE
Diseño: Inserto de filtro corto
Flujo nominal: 45 l/min
Flujo nominal: 2,7 m³/h
Finura de filtro: 80 µm

SET SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04343

Longitud L: 113 mm
Anchura B: 70 mm
Altura H: 73 mm
Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi

Compact-Terminal

SCTSi-EIP 4

N° de artículo.:10.02.02.06586

https://www.schmalz.com/10.02.02.06586

ABL-SET SCPSt einstufig

N° de artículo.:10.02.02.05661

Anchura B: 18 mm
Longitud L: 37,5 mm
Usa construcci: Eyectores compactos SCPSt
Tamaño: einstufig



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04149

Longitud L: 75 mm
Anchura B: 18 mm
Altura H: 9 mm
Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi

P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00606

Intens. nominal: 16 A
Voltaje DC: 63V-DC
Tipo prot. IP: IP 68
Conexión eléctrica: Conector M12, 5 pol
Longitud del cable: 1,5 m
Número de polos: 5
Número de cable: 5
Material manguera: PUR cable

P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00607

Intens. nominal: 16 A
Voltaje DC: 63V-DC
Tipo prot. IP: IP 68
Conexión eléctrica: Conector M12, 5 pol
Longitud del cable: 3 m
Número de polos: 5
Número de cable: 5
Material manguera: PUR cable



P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK

N° de artículo.:21.04.05.00351

Intens. nominal: 16 A
Voltaje DC: 63V-DC
Tipo prot. IP: IP 68
Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol
Longitud del cable: 1,5 m
Número de polos: 5
Número de cable: 5
Material manguera: PUR cable

P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK

N° de artículo.:21.04.05.00352

Intens. nominal: 16 A
Tensión: 63V-DC
Tipo prot. IP: IP 68
Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol
Longitud del cable: 5 m
Número de polos: 5
Número de cable: 5
Material manguera: PUR cable

ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D

N° de artículo.:21.04.05.00353

- Voltaje DC: 60V-DC / 48V
- Número de polos: 4
- Material manguera: PUR cable

NETZ-KA-M12-DK 5m

N° de artículo.:21.04.05.00354

- Voltaje DC: 60V-DC / 48V
- Tipo prot. IP: IP 67
- Conexión eléctrica: Con M12 4 pol D-Code
- Longitud del cable: 5 m
- Número de polos: 4
- Número de cable: 4
- Material manguera: PUR cable



ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45

N° de artículo.:21.04.05.00355

- Material manguera: PUR cable



ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45

N° de artículo.:21.04.05.00356

Material manguera: PUR cable

Piezas de repuesto

SD-EINS 15x16.5 SD

N° de artículo.:10.02.02.04141

Usa construcci: Silenciador

Diámetro exterior D: 15 mm

Longitud L: 16,5 mm



SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

N° de artículo.:10.02.02.04404

Diámetro exterior D: 11 mm

Longitud L: 2 mm

parte normal material: Acero noble X5 CrNi



VST SCPS-einstuf-SD

N° de artículo.:10.02.02.04737

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi

Tamaño: einstuf-SD