

Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 63x11.5-UNI

N° de artículo.:10.01.30.00017

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00017>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Accesorios STGG > FLAN-PL 63x11.5-UNI

Placa de bridas (redonda)




Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	25 mm
D3	55 mm
D	63 mm
Dmk	46 mm
G2	M4-HE
L	11,50 mm
L3	6,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	bar
Peso	62 g