

## Electroválvula presión

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Accesorios STGG > EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

### Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido



Diámetro nominal: 1,5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías


Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: M5-MA

Margen presión (presión servicio): 3,5 ... 7,0 bar

Conexión: Cable, 2 polos

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	26,60 mm
B2	8,10 mm
d	4 mm
G1	M5-MA
G2	M5-HE
L	43,10 mm
L1	46,50 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	1,50 mm
Control	Cerrada sin corriente
Flujo nominal	45 l/min
Flujo nominal	2,70 m <sup>3</sup> /h
Voltaje DC	24V - DC
Peso	0,07 kg
Familia de productos	EMV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Electroválvula presión

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>

---