

Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 55x9.5-JP1

N° de artículo.:10.01.30.00194

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00194>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Accesorios STGG > FLAN-PL 55x9.5-JP1

Placa de bridas (redonda)




Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 9,5 mm

Tamaño: JP1

Rosca G1: G3/8"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	4,50 mm
d2	5,50 mm
d3	6,60 mm
d4	4,50 mm
D	55 mm
Dmk	25 mm
D mk1	31,50 mm
D mk2	40 mm
D mk3	46 mm
D mk4	48 mm
G1	G3/8"-HE
G2	M4-HE
L	9,50 mm
L3	6,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	bar
Peso	27 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 55x9.5-JP1

N° de artículo.:10.01.30.00194

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00194>
