

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03510>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues) > SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia



Dimensiones (LxB): 60 x 20


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	12,80 mm
Bmáx(S)	27,50 mm
Bs	21,40 mm
dn	3,60 mm
G1	G1/8"-MA
H	24 mm
L2	53,50 mm
LG1	7,50 mm
Lmáx(S)	67 mm
Ls	61,40 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	8 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	32,50 N
Fuerza arranque	39,80 N
Carga transv.	32,20 N
Volumen	11 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 3

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03510>

Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Dimensiones (LxB)	60 x 20
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	11 g
Familia de productos	SPOB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00309

Diámetro exterior D: 11 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm

Piezas de repuesto



SC 040-AR G1/8-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02495

Tipo de conexión: 040-AR

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,3 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03510>



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

N° de artículo.:10.01.06.02462

Dimensiones (LxB): 60 x 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

N° de artículo.:10.01.06.02462

Dimensiones (LxB): 60 x 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5