

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03646

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03646>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Efectores finales de vacío VEE > Ventosas para efector final de vacío > SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 40


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	15,30 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/8"-MA
H	44,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	7 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	6,80 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	13,60 N
Fuerza aspir.	20,40 N
Volumen	12,89 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	40
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03646

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03646>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	25,70 g
Familia de productos	SPB2f

Accesorios



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03646

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03646>



SC 080 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03142

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 28 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



SPB2f 40 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03559

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5