

Válvula en línea

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

N° de artículo.:10.05.01.00172

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00172>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Válvulas en línea IV > IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Válvula en línea para control directo de vacío en la ventosa



Diámetro nominal: 3 mm


Funci: Válvula de 3/2 vías

Rosca G1: G3/8"-HE

Rosca G2: G3/8"-MA

Voltaje DC: 24V - DC

Datos de diseño



Atributo

Valor

G1	G3/8"-HE
G2	G3/8"-MA
G3	M8-MA
G4	M5-HE
H	51 mm
LG1	9 mm
LG2	9 mm
LG3	6,50 mm
SW1	24 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	3 mm
Control	Abierta sin corriente
Flujo nominal	20 l/min
Flujo nominal	1,20 m ³ /h
Consumo de potencia (AC)	4,50 W
Voltaje DC	24V - DC
Peso	0,07 kg
Familia de productos	IV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula en línea

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

N° de artículo.:10.05.01.00172

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00172>

Accesorios



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembra M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00032

Conexión eléctrica: Acodada hembr M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



VS-V-SA M5-AG

N° de artículo.:10.06.02.00224

Conexión: M5-MA

Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar

Longitud del cable: 3 m

Válvula en línea

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

N° de artículo.:10.05.01.00172

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00172>



VS-V-SD 60 M5-AG

N° de artículo.:10.06.02.00257

Punto conmutaci: - 600

Conexión: M5-MA

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Longitud del cable: 3 m