

Válvula de flujo

SVN G1/4-AG N019

N° de artículo.:10.05.03.00056

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00056>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Válvulas de flujo y resistencias al flujo > Válvulas de flujo SVN > SVN G1/4-AG N019

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada




Rosca G1: G1/4"-MA

Ancho a través de los pisos SW1: 21 mm

Interfaz familia de pezones: N019

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	20 mm
D2	13,50 mm
G1	G1/4"-MA
L	6 mm
L1	40 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	2,30 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	38,30 l/min
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	3,30 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	55 l/min
Flujo max.	27 m³/h
Caudal de vacío máx.	450 l/min
Peso	18 g
Familia de productos	SVN

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula de flujo

SVN G1/4-AG N019

N° de artículo.:10.05.03.00056

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00056>
