

Válvula de flujo

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

N° de artículo.:10.05.03.00060

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00060>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Válvulas de flujo y resistencias al flujo > Válvulas de flujo SVN > SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada




Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: M10x1.25-MA

Ancho a través de los pisos SW1: 17 mm

Interfaz familia de pezones: N009

Datos de diseño



Atributo	Valor
G1	G1/4"-MA
G2	M10x1.25-MA
L	5 mm
LG1	10 mm
LG2	10 mm
SW1	17 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	2,30 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	38,30 l/min
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	3,30 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	55 l/min
Flujo max.	27 m³/h
Caudal de vacío máx.	450 l/min
Peso	10 g
Familia de productos	SVN

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula de flujo

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

N° de artículo.:10.05.03.00060

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00060>
