

Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

N° de artículo.:10.01.01.10554

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10554>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Perfiles hermetizantes > Perfiles hermetizantes DI-PROF > DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas



Anchura B: 5,5 mm


Altura H: 8 mm

Tipo de material: 2 Comp. espuma de caucho

Herméticos: Chloroprene CR

Dureza del material [Shore A]: 20 Shore A

Datos de diseño



Atributo

Valor

B	5,50 mm
B1	8,50 mm
H	8 mm
H1	17,50 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Herméticos	Chloroprene CR
Peso	110,60 g
Dureza del material [Shore A]	20 Shore A
Familia de productos	DI-PROF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de