

Ventosa plana (ovalada)

SGO 12x4 NBR-55 N020

N° de artículo.:10.01.05.00235

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00235>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 12x4 NBR-55 N020

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 12 x 4

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	5 mm
Bs	4 mm
d	4,20 mm
dn	1,50 mm
Dk	8 mm
Lmáx(S)	13 mm
Ls	12 mm
H	15 mm
H2	9,30 mm
Z (Carrera)	0,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1,80 N
Dimensiones (LxB)	12 x 4
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,50 g
Familia de productos	SGO

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGO 12x4 NBR-55 N020

N° de artículo.:10.01.05.00235

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00235>

Accesorios



SA-NIP N020 M5-AG DN180

N° de artículo.:10.01.01.00312

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 15 mm

Longitud apropiada: 3 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm

parte normal material: Aluminio