

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 50 ED-85 SC055

N° de artículo.:10.01.19.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00006>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > SAXM 50 ED-85 SC055

High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas




Tamaño: 50

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	11,80 mm
d1	27,60 mm
Dk	22,20 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,50 mm
H	25,80 mm
H2	10,50 mm
Z (Carrera)	8,40 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	109 N
Carga transv.	58 N
Carga transv. (superficie aceitada)	110 N
Volumen	18,02 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 50 ED-85 SC055

N° de artículo.:10.01.19.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00006>

Familia pezzon	SC 055
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	8,10 g
Familia de productos	SAXM

Accesorios



SC-A 055 G1/4-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02821

Tipo de conexión: 055

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 055 G1/4-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02742

Tipo de conexión: 055

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 50 ED-85 SC055

N° de artículo.:10.01.19.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00006>



SC-A 055 G3/8-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02809

Tipo de conexión: 055

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud apropiada: 7,7 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 055 G3/8-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02743

Tipo de conexión: 055

Rosca G1: G3/8"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 055 M10-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02822

Tipo de conexión: 055

Rosca G1: M10-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 50 ED-85 SC055

N° de artículo.:10.01.19.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00006>



SC-A 055 M14x1.5-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02823

Tipo de conexión: 055

Rosca G1: M14x1.5-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 055 RA L

N° de artículo.:10.01.06.02815

Tipo de conexión: 055

Longitud apropiada: 9,5 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-S 055 FDC-L

N° de artículo.:10.01.06.02804

Diseño: Elemento de fricción auto seguro