

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

N° de artículo.:10.01.06.02928

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02928>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle con junta anular > FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas



Tamaño: 53

Material de ventosa: Caucho natural NK


Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-MA

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	33 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	60 mm
Ds	37 mm
G1	G1/4"-MA
H	40 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	12 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	51,30 N
Fuerza arranque	95 N
Volumen	28,40 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	53
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Caucho natural NK

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

N° de artículo.:10.01.06.02928

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02928>

Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	30,20 g
Familia de productos	FSGA

Piezas de repuesto



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01065

Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 28,8 mm

Longitud apropiada: 4 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio



FSA 53 NK-45 N018 DR

N° de artículo.:10.01.06.02929

Tamaño: 53

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 1,5