

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 3 NBR-CO-55 N055

N° de artículo.:10.01.06.03706

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03706>

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 3

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	1,70 mm
d1	2,30 mm
d2	1,80 mm
D1	3,60 mm
Dk	3,60 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6,70 mm
H2	2,10 mm
H3	2,70 mm
Z (Carrera)	1,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,15 N
Fuerza arranque	0,40 N
Volumen	0,02 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	3
Familia pezzon	N 055

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 3 NBR-CO-55 N055

N° de artículo.:10.01.06.03706

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03706>

Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Familia de productos	FG
