

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00300>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues) > FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas



Tamaño: 50

Material de ventosa: Vulkollan VU1


Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	33,50 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-HE
H	47,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	14,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	52 N
Fuerza arranque	88 N
Volumen	22,60 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50
Familia pezzon	N 011

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00300>

Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	25 g
Familia de productos	FSGA
Número de pliegues	1,50

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

N° de artículo.:10.01.01.00412

Familia pezzon: N 011

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 24,5 mm

Longitud L: 15 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm



FGA 50 VU1-72 N011 ON

N° de artículo.:10.01.06.00302

Tamaño: 50

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00300>



FGA 50 VU1-72 N011 ON

N° de artículo.:10.01.06.00302

Tamaño: 50

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Número de pliegues: 1,5