

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02461>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia




Dimensiones (LxB): 100 x 40

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	25,90 mm
B1	44,60 mm
Bk	21,60 mm
Bmáx(S)	52 mm
Bs	41,40 mm
d	11 mm
d1	17,50 mm
H	30 mm
H2	7 mm
l2	88,90 mm
L1	107,60 mm
Lk	84,60 mm
Lmáx(S)	113 mm
Ls	104,40 mm
Z (Carrera)	16 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	111,20 N

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02461>

Fuerza arranque	131,40 N
Carga transv.	76,90 N
Volumen	60,10 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Dimensiones (LxB)	100 x 40
Familia pezzon	SC 050-AR
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	23,50 g
Familia de productos	SPOB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02543

Tipo de conexión: 050-AR

Conexión: NPT1/4-MA

Longitud L1: 29 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00308

Diámetro exterior D: 17,5 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02461>
