Ventosa de fuelle (redonda)

FG 32 PVC-50 N058

N° de artículo.:10.01.06.01943

https://www.schmalz.com/10.01.06.01943

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



- Tamaño: 32
- Material de ventosa: Cloruro de polivinilo PVC
- Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A
- Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	10,70 mm
d2	18,60 mm
D1	32,20 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32,20 mm
H	24 mm
H2	2,80 mm
Z (Carrera)	15 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	13,90 N
Fuerza arranque	24 N
Volumen	9 cm^3
Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	32
Familia pezzon	N 058

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 32 PVC-50 N058

N° de artículo.:10.01.06.01943

https://www.schmalz.com/10.01.06.01943

Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Cloruro de polivinilo PVC
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A
Peso	5 g
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N058 G1/8-AG DN500

N° de artículo.:10.01.06.02249

Rosca G1: G1/8"-MA
Longitud apropiada: 5 mm
parte normal material: Aluminio