

## Ventosa de fuelle (rectangular)


FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.02283

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02283>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
FSGB-R (rectangular) > FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

### Ventosa de fuelle (rectangular)



Dimensiones (LxB): 60 x 29

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR


Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-AG

Número de pliegues: 2,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| b2          | 15 mm    |
| B1          | 29 mm    |
| Bmáx(S)     | 32 mm    |
| Bs          | 29 mm    |
| dn          | 5 mm     |
| G1          | G1/4"-MA |
| H           | 50 mm    |
| I2          | 45 mm    |
| L1          | 60 mm    |
| LG1         | 10,50 mm |
| Lmáx(S)     | 63 mm    |
| Ls          | 60 mm    |
| SW1         | 17 mm    |
| Z (Carrera) | 14 mm    |

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue

### Datos técnicos

| Atributo      | Valor              |
|---------------|--------------------|
| Fuerza aspir. | 36 N               |
| Volumen       | 22 cm <sup>3</sup> |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (rectangular)

FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.02283

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02283>

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm              |
| Diámetro interior tubo (recom.) d  | 6 mm                  |
| Dimensiones (LxB)                  | 60 x 29               |
| Número de pliegues                 | 2,50                  |
| Material de ventosa                | Caucho de nitrilo NBR |
| Dureza del material [Shore A]      | 50 Shore A            |
| Peso                               | 57 g                  |
| Familia de productos               | FSGB-R                |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Accesorios



#### ST-RAHM 56x25 1

N° de artículo.:10.01.06.02277

Longitud L: 56 mm

Anchura B: 25 mm

### Piezas de repuesto



#### FGB-R 60x29 NBR-50

N° de artículo.:10.01.06.01117

Dimensiones (LxB): 60 x 29

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Número de pliegues: 2,5

## Ventosa de fuelle (rectangular)

FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.02283

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02283>

---