

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03496

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03496>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB1 (1,5 pliegues) > SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	20 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	36,70 mm
Ds	31,40 mm
G1	G1/8"-MA
H	29 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	13 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	20,70 N
Fuerza arranque	30,60 N
Carga transv.	15,50 N
Volumen	7,99 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	30
Número de pliegues	1,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03496

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03496>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	7,90 g
Familia de productos	SPB1

Accesorios



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00309

Diámetro exterior D: 11 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



SPI 26 PA SPB1-30

N° de artículo.:10.01.06.03386

Tamaño: 26

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-30

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03496

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03496>



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SPB1 30 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.02454

Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5