

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03500

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03500>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB1 (1,5 pliegues) > SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 50


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/4"-MA

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	32,30 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,40 mm
G1	G1/4"-MA
H	39,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	18 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	54,70 N
Fuerza arranque	72,70 N
Carga transv.	31,20 N
Volumen	30,18 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50
Número de pliegues	1,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03500

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03500>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	26,30 g
Familia de productos	SPB1

Accesorios



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00308

Diámetro exterior D: 17,5 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



SPI 40 PA SPB1-50

N° de artículo.:10.01.06.03388

Tamaño: 40

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-50

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03500

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03500>



SC-SW 60 6

N° de artículo.:10.05.04.00096

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 60



SC-SW 80 6

N° de artículo.:10.05.04.00097

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 80



SC-SW 100 6

N° de artículo.:10.05.04.00098

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 100

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03500

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03500>



SC-SW 120 6

N° de artículo.:10.05.04.00099

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 120



SC-SW 200 6

N° de artículo.:10.05.04.00100

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 200



SC-SW 240 6

N° de artículo.:10.05.04.00101

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 240

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03500

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03500>



SC 050 G1/4-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02487

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SPB1 50 ED-65 SC050

N° de artículo.:10.01.06.02456

Tamaño: 50

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5