

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo.:10.01.06.03568

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03568>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB1 (1,5 pliegues) > SPB1 10 ED-65 M5-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 10


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: M5-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	5,60 mm
dn	3,10 mm
Dmax(S)	11,30 mm
Ds	9,80 mm
G1	M5-HE
H	22,40 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	4 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1,50 N
Fuerza arranque	4 N
Carga transv.	2 N
Volumen	0,45 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	5 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	10
Número de pliegues	1,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo.:10.01.06.03568

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03568>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	0,50 g
Familia de productos	SPB1

Accesorios



SPI 8 PA SPB1-10

N° de artículo.:10.01.06.03710

Tamaño: 8

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-10

Piezas de repuesto



SC 030 M5-IG

N° de artículo.:10.01.06.03440

Tipo de conexión: 030

Conexión: M5-HE

Longitud L1: 15,8 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo.:10.01.06.03568

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03568>



SPB1 10 ED-65 SC030

N° de artículo.:10.01.06.02782

Tamaño: 10

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5