

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
SPB1 (1,5 pliegues) > SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

### Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 30


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-HE

Número de pliegues: 1,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d2          | 20 mm    |
| dn          | 4,10 mm  |
| Dmax(S)     | 36,70 mm |
| Ds          | 31,40 mm |
| G1          | G1/8"-HE |
| H           | 37 mm    |
| LG1         | 8 mm     |
| SW1         | 14 mm    |
| Z (Carrera) | 13 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                           | Valor                |
|------------------------------------|----------------------|
| Fuerza aspir.                      | 20,70 N              |
| Fuerza arranque                    | 30,60 N              |
| Carga transv.                      | 15,50 N              |
| Volumen                            | 7,99 cm <sup>3</sup> |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm                |
| Diámetro interior tubo (recom.) d  | 6 mm                 |
| Tamaño                             | 30                   |
| Número de pliegues                 | 1,50                 |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A   |
| Peso                          | 8,90 g       |
| Familia de productos          | SPB1         |

### Accesorios



**SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16**

N° de artículo.:10.07.01.00309

Diámetro exterior D: 11 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



**SPI 26 PA SPB1-30**

N° de artículo.:10.01.06.03386

Tamaño: 26

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-30

### Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>



### SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



### SPB1 30 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.02454

Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5