

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03652

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03652>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Efectores finales de vacío VEE > Ventosas para efector final de vacío > SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 50


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	21 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/8"-MA
H	53,10 mm
LG1	7,50 mm
SW1	27 mm
Z (Carrera)	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	13,70 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	27,30 N
Fuerza aspir.	41 N
Volumen	26,45 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	50
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03652

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03652>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	44,60 g
Familia de productos	SPB2f

Accesorios



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

N° de artículo.:10.07.01.00321

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03652

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03652>



SC 090 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03269

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 31 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



SPB2f 50 SI-55 SC090

N° de artículo.:10.01.06.03560

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5