

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.04262

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04262>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB2f (2,5 pliegues) > SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 15


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-HE

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	4 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	17 mm
Ds	15 mm
G1	G1/8"-HE
H	34,30 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	7,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	0,25 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	0,50 N
Fuerza aspir.	0,75 N
Volumen	1,20 cm ³
Tamaño	15
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.04262

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04262>

Peso	5,50 g
Familia de productos	SPB2f

Piezas de repuesto



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SPB2f 15 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04090

Tamaño: 15

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5