Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.com/10.01.06.03524

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

- Tamaño: 30
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Rosca G1: G1/4"-HE
- Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	17 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
G1	G1/4"-HE
H	69,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	16 N
Fuerza arranque	22 N
Volumen	15,61 cm^3
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	30

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.com/10.01.06.03524

Peso	27,50 g
Familia de productos	SPB4

Accesorios

SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

- Diámetro exterior D: 17 mm
- Longitud L: 0,8 mm
- parte normal material: Latón / Acero noble
- Finura de filtro: 103 µm

SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

- Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm
- parte normal material: Acero
- Superficie: galvanizado

SPI 24 PE SPB4-30

N° de artículo.:10.01.06.02855

- Tamaño: 24
- parte normal material: Polietileno
- Aplicaci: SPB4-30

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.com/10.01.06.03524

SPSE 30

N° de artículo.:10.01.06.02953

Tamaño: 30

Piezas de repuesto

SC 080 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03268

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 8 mm

SC 080 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03271

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.com/10.01.06.03524

SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Número de pliegues: 4,5