

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03516

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03516>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB4 (4,5 pliegues) > SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 20


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G3/8"-MA

Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	13,50 mm
dn	10,30 mm
Dmax(S)	24,40 mm
Ds	21,40 mm
G1	G3/8"-MA
H	48,40 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	8 N
Fuerza arranque	11 N
Volumen	7,90 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	20

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03516

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03516>

Peso	20 g
Familia de productos	SPB4

Accesorios



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SPI 16 PE SPB4-20

N° de artículo.:10.01.06.02915

Tamaño: 16

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-20

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03516

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03516>

Piezas de repuesto



SC 080 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02593

Tipo de conexión: 080

Conexión: G3/8"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm



SPB4 20 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02588

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5