

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02589>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPB4 30 SI-55 SC080

Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable



Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	17 mm
D1	31 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
H	52 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Carrera)	20 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	5,30 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	10,60 N
Fuerza aspir.	16 N
Fuerza arranque a -200 mbar	9,90 N
Fuerza arranque a -400 mbar	13 N

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02589>

Volumen	15,61 cm ³
Tamaño	30
Familia pezzon	SC 080
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	9,30 g
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

Accesorios



SC 080 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03268

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 8 mm



SC 080 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03271

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02589>



SC 080 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03142

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 28 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



SC 080 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03270

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 8,6 mm



SC 080 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02593

Tipo de conexión: 080

Conexión: G3/8"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02589>



SC 080 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02594

Tipo de conexión: 080

Conexión: G3/8"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SPI 24 PE SPB4-30

N° de artículo.:10.01.06.02855

Tamaño: 24

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-30

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02589>



SPSE 30

N° de artículo.:10.01.06.02953

Tamaño: 30



SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SC 080 NPT1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03662

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT1/4-MA

Longitud L1: 32,2 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 8 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02589>



SC 080 NPT1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03663

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT1/4-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03664

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT3/8-MA

Longitud L1: 32,4 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03665

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT3/8-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm