Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 20 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03518

https://www.schmalz.com/10.01.06.03518

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

- Tamaño: 20
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Rosca G1: G1/4"-HE
- Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	13,50 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	24,40 mm
Ds	21,40 mm
G1	G1/4"-HE
H	58,40 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	8 N
Fuerza arranque	11 N
Volumen	7,90 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	20

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 20 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03518

https://www.schmalz.com/10.01.06.03518

Peso	23,70 g
Familia de productos	SPB4

Accesorios

SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm
Longitud L: 0,8 mm
parte normal material: Latón / Acero noble
Finura de filtro: 103 µm

SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm
parte normal material: Acero
Superficie: galvanizado



SPI 16 PE SPB4-20

N° de artículo.:10.01.06.02915

Tamaño: 16
parte normal material: Polietileno
Aplicaci: SPB4-20

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 20 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03518

https://www.schmalz.com/10.01.06.03518

Piezas de repuesto

SC 080 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03271

Tipo de conexión: 080
Conexión: G1/4"-HE
Longitud L1: 32 mm
Longitud apropiada: 17,5 mm
Diámetro nominal dn: 11 mm

SPB4 20 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02588

Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Número de pliegues: 4,5