

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03520>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Efectores finales de vacío VEE > Ventosas para efector final de vacío > SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 30


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	17 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
G1	G1/8"-MA
H	59,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	16 N
Fuerza arranque	22 N
Volumen	15,61 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	30

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03520>

Peso

27 g

Familia de productos

SPB4

Accesorios



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SPI 24 PE SPB4-30

N° de artículo.:10.01.06.02855

Tamaño: 24

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-30

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03520>



SPSE 30

N° de artículo.:10.01.06.02953

Tamaño: 30

Piezas de repuesto



SC 080 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03142

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 28 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5