

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03545

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03545>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
SPB4f (4,5 pliegues) > SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG

### Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 40


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/4"-MA

Número de pliegues: 4,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d2          | 15,30 mm |
| dn          | 8 mm     |
| Dmax(S)     | 42 mm    |
| Ds          | 39,70 mm |
| G1          | G1/4"-MA |
| H           | 59,50 mm |
| LG1         | 10 mm    |
| SW1         | 22 mm    |
| Z (Carrera) | 18 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor                 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Fuerza aspiración a -200 mbar     | 6,80 N                |
| Fuerza aspiración a -200 mbar     | 13,60 N               |
| Fuerza aspir.                     | 20,40 N               |
| Fuerza arranque                   | 23,80 N               |
| Volumen                           | 15,12 cm <sup>3</sup> |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm                  |
| Número de pliegues                | 4,50                  |
| Material de ventosa               | Silicona SI           |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03545

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03545>

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso                          | 26,20 g    |
| Familia de productos          | SPB4f      |

### Accesorios



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

### Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03545

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03545>



### SC 080 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03268

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 8 mm



### SPB4f 40 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03265

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5