

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03543

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03543>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
SPB4f (4,5 pliegues) > SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

### Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 30


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G3/8"-HE

Número de pliegues: 4,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d2          | 12,30 mm |
| dn          | 11 mm    |
| Dmax(S)     | 32 mm    |
| Ds          | 30,70 mm |
| G1          | G3/8"-HE |
| H           | 57,50 mm |
| LG1         | 12 mm    |
| SW1         | 22 mm    |
| Z (Carrera) | 11 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Fuerza aspiración a -200 mbar     | 4,30 N               |
| Fuerza aspiración a -200 mbar     | 8,50 N               |
| Fuerza aspir.                     | 12,80 N              |
| Fuerza arranque                   | 21,20 N              |
| Volumen                           | 5,99 cm <sup>3</sup> |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm                 |
| Número de pliegues                | 4,50                 |
| Material de ventosa               | Silicona SI          |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03543

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03543>

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso                          | 23,70 g    |
| Familia de productos          | SPB4f      |

### Accesorios



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

### Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03543

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03543>



### SC 080 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02594

Tipo de conexión: 080

Conexión: G3/8"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm



### SPB4f 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03264

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5