Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03544

https://www.schmalz.com/10.01.06.03544

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues) > SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

- Tamaño: 40
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Rosca G1: G1/8"-MA
- Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	15,30 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/8"-MA
H	59,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	18 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	6,80 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	13,60 N
Fuerza aspir.	20,40 N
Fuerza arranque	23,80 N
Volumen	15,12 cm^3
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03544

https://www.schmalz.com/10.01.06.03544

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	28,70 g
Familia de productos	SPB4f

Accesorios

SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm
Longitud L: 0,8 mm
parte normal material: Latón / Acero noble
Finura de filtro: 103 µm

SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm
parte normal material: Acero
Superficie: galvanizado

Piezas de repuesto

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03544

https://www.schmalz.com/10.01.06.03544

SC 080 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03142

Tipo de conexión: 080
Conexión: G1/8"-MA
Longitud L1: 28 mm
Longitud apropiada: 7,5 mm
Diámetro nominal dn: 4 mm

SPB4f 40 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03265

Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Número de pliegues: 4,5